

# ARケミカルセッター®

## ←CI-400

【業界初】

プレ混合が不要な、2液混合型  
無機系インジェクションアンカー

### 無機系インジェクションアンカー

耐火性に優れた無機系インジェクションアンカーです。

### プレ混合不要

プレ混合不要で、ミキシングノズルによる吐出混合のみで施工が可能です。

### 良好な施工性

U字筋、L字筋にも対応。チクソトロピー性により天井、壁方向の施工が可能です。



《カートリッジセット》

《捨てショット》

《充填》

《ボルト挿入》



- ・本製品は、従来の有機系インジェクションアンカーと同様にお使いいただける無機系インジェクションアンカーです。
- ・ミキシングノズルを装着したカートリッジを専用ディスペンサーにセットし、吐出することで、2液が混合されます。
- ・孔内に無機系材料を充填し、手でボルト挿入することで施工が完了します。


### 可使時間と硬化時間

温度	5℃	20℃	40℃
可使時間	40分	20分	5分
硬化時間	3日	2日	1日

### ボルト形状

CI-400はアンカーボルトの回転・打撃による攪拌は不要なため、様々な形状、材質のものを固着することができます。ただし、丸棒などの表面の平滑なものは固着強度を十分に発揮しませんので、使用しないでください。

**注意** 丸棒には使用できません。



※可使時間とは、A材とB材が混合されてから反応が開始されるまでの時間です。この時間内にアンカーボルトの埋込みを完了させてください。

※硬化時間とは、設計強度を発揮する時間です。可使時間から硬化時間の間はボルトに触れないで下さい。

※使用可能温度範囲は5℃～40℃です。

## 旭化成株式会社

化薬事業部 機能品営業部 ファスニンググループ

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー

カスタマーサービス 0120-162300

受付時間（祝祭日を除く、月～金）9:00～12:00 13:00～17:00

ケミカルセッター

検索

ご使用前に必ず取扱説明書、SDSをお読みください。取扱説明書、SDSに従わなかった場合に発生した事故については、当社は一切の責任を負いません。